

MIWE TLK



MIWE TLK



Dlouho skladovat bez ztráty kvality.


Pokud jde jenom o nezabalené klonky šetrně a při vysoké vlhkosti vzduchu zamrazit a pokud možno dlouho skladovat, je box na konzervování klonků MIWE TLK standardem, podle kterého se nechají měřit ostatní.

Protože udávají měřítko: v nejšetrnějším nakládání s Vašimi výrobky, v zachování kvality, v energetické hospodárnosti a výkonu. Ve snadné údržbě jakož i v zabránění nepotřebných rozmrazovacích cyklů. V precizním a v pohodlném ovládní s kom-

pletní dokumentací. A protože budou tak přesně na míru postavené, je to to nejlepší pro Vás a pro průběh výroby ve Vašem závodě. Nezaslouží si to Vaše výrobky?

- ▶ Větší racionalizace, vyšší flexibilita a lepší výnosnost: dlouhé vedení těsta Vašich choulostí-vých výrobků po vícero dní bez ztráty kvality.
- ▶ Patentovaný systém vedení vzduchu (namísto na podélné straně!) s výparníkovými ventilaátory s regulací ořáček – které se mohou pohánět rozdílnými rychlostmi – zvláště šetrné a rovnoměrné skladování výrobků při nejkratší době zchlazování.
- ▶ Reprodukční kvalita na nejvyšší úrovni: se zvláště snadným programovým ovládáním MIWE FP8 nebo za příplatek s výkonným ovládáním touchscreen MIWE TC až s 99 programy po 8 programových úsecích se nechají programy pohodlně nadefinovat a spolehlivě znovu vyvolat.
- ▶ Hygienické: tlakové stěny patentovaného systému vedení vzduchu – přirozené z kvalitního nerez – se nechají jedním manévrem vyndat na vyčištění.
- ▶ Žádné vysychání díky rychlému zchlazení při nižším pohybu vzduchu.
- ▶ Spořicí energii: všestranně 100 mm (volitelně 120 mm nebo 150 mm) silná průběžná izolace zabraňuje teplotním mostům a ztrátám energie.
- ▶ Velké odpařovací plochy s lamelami v min. 7 mm odstupech redukuje odmrazovací cykly na absolutní minimum.
- ▶ Chytré: speciální přísávací těsnění kolem dveří redukuje prostup tepla a předchází zbytečnému namrzání ve vnitřním prostoru.
- ▶ Výkonné kompresory s dostatečnou rezervou výkonu pro každý rozsah teplot mezi -5°C a -25°C .
- ▶ Veškeré vnitřní vybavení včetně podlahy (třída R12) je hygienického nerezového snadného na údržbu.
- ▶ Nikoliv „z konfekce“, nýbrž zařízení přesně přizpůsobené Vašim potřebám – pokud jde o velikost, výkon a dodatečné vlastnosti. Ať se jedná o zónu rychlého zchlazení, dodatečné dveře s tepelnou izolací z PVC nebo o zaznamenání teploty a zařízení říšňového volání – Vy určujete vybavení.

MIWE TLK se staví přesně v rozměrech a v takovém vybavení, které je pro Vás nejvýhodnější.



Základní obrazovka:

Efektivně a přehledně Vám dává k dispozici všechny parametry graficky a/nebo alfanumericky. Černé bloky představují jednotlivé fáze zadaných požadovaných hodnot; žlutý graf ukazuje v reálném čase, jak se požadované hodnoty u MIWE TLK přeměňují do skutečné teploty, zatímco modrý graf představuje vlhkost.

Další snímky obrazovek najdete na poslední straně těchto informací o produktu.

Ovládání

Zleva nahoře dolů doprava:

Vytvoření a změna programů: nikdy předtím to nebylo tak lehké a přehledné jako s novým MIWE TC




Výběr uložených programů

V týdenním plánu máte pohodlný přehled o proběhlých a nevyřízených programech – toho času probíhající program je zobrazen teplotní křivkou

Registrátor dokumentuje pečlivě všechny procesy a archivuje je až jeden rok

Také v malé pekárně máte celý rozsah funkcí a přehledy, které nabízí jen MIWE TC

Jednotlivý časovač/místo na správné službu



Technické údaje

MIWE TLK

Teplotní rozsah °C	-25 do -5
Relativní vlhkost vzduchu % rF	vysoká
Stav výrobku	nenakynutý, nakynutý
Typ vozíku	Standardní Palety Stohovatelné přepravky Speciální vozíky na kynutí
Počet vozíků	1-∞
Velikost plechů*	60/80 nebo 60/100
Rozestup lamel v mm	7
Izolace v mm	100 / za příplatek 120
Třída protiskluzu	R12
Ovládání	FP8 (za příplatek TC)
Zimní regulace	za příplatek

* Další velikosti plechu na vyžádání

► PEKASS s.r.o. · Hřbitovní 100 · CZ-31200 Plzeň · Telefon +420 377 235 972 · Fax +420 377 235 863 · pekass@pekass.cz

MIWE Michael Wenz GmbH · D-97450 Arnstein · Telefon +49-(0)9363-680 · Fax +49-(0)9363-68 8400 · www.miwe.com/tlk